

**KÄSIKIRJA****WELDAS TUOTE:  
44-7190**

Tämä tuote on 2016/425 (EU) - asetuksen mukainen.

Vaateustyypit: Käsivaren suojus

**Koko:** Katso tuotteen merkki**Mitoitus seuraavan mukaan: EN ISO 13688 (cm-koot)**

44-7190	↑ ↓ 450 - 500 mm.	↻ 180 - 420 mm.
---------	-------------------	-----------------

**Terveystiedot:**

Materiaalien pH-, kromi- (VI) ja PCP-arvot on testattu, ja ne täyttävät CE-terveysstandardit.  
Värit: väreissä on käytetty luonnontuotteita.

**Käyttöohjeet:**

Käyttäjän on käytettävä tätä tuotetta yhdessä koko kehon peittävän henkilönsuojaimen kanssa, joka suojaa käyttäjää hitsausriskiltä. Materiaali kestää pienet sulan metallin roiskeet ja standardin EN ISO 11611 mukaisen liekin leviämistestin. Tämä materiaali ei kuitenkaan täytä täysin kaikkia mainitun standardin vaatimuksia.  
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa hitsausprosesseissa, kuten MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplasma-, piste- ja kaasuhitsaus sekä plasma- ja happileikkaus, koverrus, juotos ja terminen kaariruiskutus. Koska sovellustavat vaihtelevat, on käyttäjän vastuulla tunnistaa oikea tuote jokaiselle sovellukselle.  
Käytöksi riippuu kulumisasteesta ja käytön intensiteetistä kulloisellakin käyttöalueella ja on enintään 60 kuukautta valmistuspäivästä. Valmistuspäivä on merkitty tuotteen sisällä olevaan etikettiin.

**Seuraavassa on käsiinessä olevien kuvamerkkien selitys:****EN 388****X4XX4**

Luku	Testivastus	Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	
1.	Hionta (#kierros määrä)	100	500	2000	8000	—	
2.	Leikkaus (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3.	Halkeama (Newton)	10	25	50	75	—	
4.	Pisto (Newton)	20	60	100	150	—	
5.	Viillon kestävyys (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

**Poistaminen:**

Kun tuotetta ei voi käyttää enää, käyttäjä vastaa siitä, että se hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.  
Hävittäminen paikallisten sääntöjen mukaisesti.

**Takuu:**

Tällä tuotteella on takuu valmistusvikojen osalta. Koska käyttötarkoitukset ovat erilaisia, on käyttäjän vastuulla valita oikea tuote jokaiseen käyttötarkoitukseen. Kukin tuote sisältää merkinnän jossa on uniikki koodi tuotantoprosessin jäljitystä varten.

**Pesu, kuivaus ja silitys:**

Pesu, kuivaus ja silitys ei ole sallittu.

**UV:**

Tässä standardissa ei ole UV-säteilyä koskevaa testimenetelmää, mutta normaalitapauksessa se ei aiheuta ongelmia käytettyjen materiaalien kanssa.

**Sähköiskuvaara:**

Kaarihitsaukseen käytettäessä: nämä hanskat eivät suojaa laitevikojen tai työympäristön aiheuttamalta sähköiskulta. Hanskojen kyky vastustaa sähköä madaltuu, mikäli hanskat ovat kosteat, liikkeet tai hikiset ja tällöin sähköiskun riski saattaa kasvaa.

**Käytetyt materiaalit:**

Tämän tuotteen valmistuksessa käytetään aramidi-puuviillakangasta.

!!! Jos tuotteessa on merkintä "X" : kohtaa ei ole testattu !!!

**Virheellinen käyttö tai virheellinen varastointi voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.**

Tuotteen suorituskyky muuttuu ajan tai säilytyksen mukaan Huomio 1: ikääntyminen johtuu useiden asioiden yhdistelmästä, kuten seuraavaa :

- puhdistus, ylläpito tai puhdistusprosessi;
- altistuminen näkyvälle ja/tai ultraviolettisäteilylle;
- altistuminen alhaisille, korkeille tai muuttuville lämpötiloille;
- altistuminen kemikaaleille, mukaan lukien kosteus;
- altistuminen biologisille aineksille kuten bakteerit, sienet, hyönteiset ja muut haittaeläimet;
- altistuminen mekaanisille toimille kuten hankaus, venytys, paine tai kuormitukselle;
- altistuminen epäpuhtauksille kuten multa, öljy, sula teräs jne;
- altistuminen käytölle ja kulumisille.

Kukin tuote sisältää merkinnän jossa on uniikki koodi tuotantoprosessin jäljitystä varten.

**Säilytys:** säilytä kuivassa ja yli 5 °C:een lämpötilassa. Ei saa pinota enempää kuin 5 laatikkoa lavaa kohden.

**Huomio:** Weldas käsiineet ja vaatteet on testannut Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). Lisätietoja EN-standardeista, testimenetelmistä, testiraporteista, tuotteiden sertifiointista ja muista tuotteista saa meiltä sähköpostitse osoitteesta: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu) tai vieraile verkkosivuiltamme: [www.weldas.com](http://www.weldas.com)  
Testiraportit, sertifiointit ja käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)

**Weldas osoitetiedot:**

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)